



## Ultralydsrensers Elmasonic Select, Type: 30



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 30
GTIN	4250004100565
Artikelklasse	04S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

#### Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

#### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

### Teknisk beskrivelse

Varmeeffekt	1200 W
Producentbetegnelse	Select 300
Apparater, bredde	360 mm
Apparater, længde	575 mm
Rengøringskumme, højde	195 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Længde, indsætningskar	455 mm
Ultralyds-toppræstation	1200 W
Energiforsyning	Med kabel
Vægt	12,2 kg
Bredde, indsætningskar	250 mm
Volumen	27,5 l
anbefalet arbejdsvolumen	22 l
Produkttype	Ultralydsrensere

---

## Tilbehør

IndsætningskarSelect 30

082101 30