



Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 90



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 90
GTIN	4250004100589
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Bredde, indsætningskar	460 mm
Apparater, længde	875 mm
Apparater, bredde	595 mm
Vægt	43,4 kg
Varmeeffekt	2000 W
Ultralyds-toppræstation	3840 W
Nominel spænding	220 - 240 V
Længde, indsætningskar	545 mm
Rengøringskumme, højde	285 mm
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	Select 900
Volumen	89 l
anbefalet arbejdsvolumen	63,7 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

IndsætningskarSelect 90	082101 90
-------------------------	-----------