



Ultralydsrensere Elmasonic Select, Type: 50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082000 50
GTIN	4250004100572
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfulde og individuelle - ultralydsrensere i Elmasonic Select-serien.

- **5 ultralydstilstande.**
- **Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.**
- **Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Apparater, bredde	425 mm
Rengøringskumme, højde	290 mm
Vægt	30,4 kg
Nominel spænding	220 - 240 V
Varmeeffekt	1600 W
Energiforsyning	Med kabel
Bredde, indsætningskar	300 mm
Producentbetegnelse	Select 500
Apparater, længde	775 mm
Længde, indsætningskar	460 mm
Ultralyds-toppræstation	2160 W
Volumen	49,7 l
anbefalet arbejdsvolumen	40,3 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

IndsætningskarSelect 50	082101 50
-------------------------	-----------