



Ultralydsrensner Elmasonic xtra TT, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082001 6
GTIN	4250004100299
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra TT-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være omskiftelig dynamisk funktion.**
- **Integreret sweep-funktion til ensartet lydfordeleling i rensesbadet.**
- **Visuel grænsetemperaturadvarsel for at beskytte følsomme dele.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænkstæt betjeningspanel.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Nominal spænding	220 - 240 V
------------------	-------------

Bredde, indsætningskar	132 mm
Apparater, længde	420 mm
Producentbetegnelse	xtra TT 60H
Energiforsyning	Med kabel
Apparater, bredde	250 mm
Længde, indsætningskar	257 mm
Vægt	10 kg
Ultralyds-toppræstation	400 W
Varmeeffekt	150 W
Rengøringskumme, højde	150 mm
Volumen	6,5 l
anbefalet arbejdsvolumen	5 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskarxtra TT 6	082104 6
-------------------------	----------