



Ultralydsrensner Elmasonic xtra TT, Type: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082001 20
GTIN	4250004100312
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra TT-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være omskiftelig dynamisk funktion.**
- **Integreret sweep-funktion til ensartet lydfordeleling i rensesbadet.**
- **Visuel grænsetemperaturadvarsel for at beskytte følsomme dele.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænkfrit betjeningspanel.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	xtra TT 200H
Varmeeffekt	300 W
Nominel spænding	220 - 240 V
Ultralyds-toppræstation	1200 W
Apparater, længde	420 mm
Energiforsyning	Med kabel
Apparater, bredde	390 mm
Rengøringskumme, højde	200 mm
Vægt	13 kg
Længde, indsætningskar	280 mm
Bredde, indsætningskar	250 mm
Volumen	18 l
anbefalet arbejdsvolumen	13 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskarxtra TT 20

082104 20