

Garant**GARANT Softcut® HSI smal skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
40/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Reducer ved $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p,max}$ til 6 mm.

Til præcise 90°-hjørner vælg venligst $a_p = 8$ mm.

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod urets retning)**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
passende vendeskærplatter	SO.. 1205..

Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skær-Ø D _c	40 mm
Antal skær Z	3
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833