



Ultralydsrensner Elmasonic xtra TT, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082001 3
GTIN	4250004100282
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra TT-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være omskiftelig dynamisk funktion.**
- **Integreret sweep-funktion til ensartet lydfordeleling i rensesbadet.**
- **Visuel grænsetemperaturadvarsel for at beskytte følsomme dele.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænkstæt betjeningspanel.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
-----------------	-----------

Varmeeffekt	140 W
Bredde, indsætningskar	112 mm
Ultralyds-toppræstation	400 W
Apparater, længde	360 mm
Producentbetegnelse	xtra TT 30H
Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, højde	100 mm
Apparater, bredde	230 mm
Længde, indsætningskar	196 mm
Vægt	6 kg
Volumen	3 l
anbefalet arbejdsvolumen	2 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskarxtra TT 3	082104 3
-------------------------	----------