



Ultralydsrensner Elmasonic xtra TT, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082001 12
GTIN	4250004100305
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra TT-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være omskiftelig dynamisk funktion.**
- **Integreret sweep-funktion til ensartet lydfordeleling i rensebadet.**
- **Visuel grænsetemperaturadvarsel for at beskytte følsomme dele.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænkstæt betjeningspanel.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	xtra TT 120H
Vægt	11 kg
Længde, indsætningskar	262 mm
Apparater, længde	440 mm
Apparater, bredde	340 mm
Varmeeffekt	200 W
Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, højde	200 mm
Bredde, indsætningskar	222 mm
Ultralyds-toppræstation	800 W
Energiforsyning	Med kabel
Volumen	14 l
anbefalet arbejdsvolumen	10 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskarxtra TT 12	082104 12
--------------------------	-----------