



Ultralydsrenser Elmasonic xtra ST, Type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082002 160
GTIN	4250004100350
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Elmasonic xtra ST er et ultralydsapparat til meget stærkt snavs og er særligt velegnet til de højeste belastninger inden for industriel rengøring.

- **2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs og 45 kHz til skånsom rengøring).**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.**
- **Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.**
- **Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).**
- **Robust kar af svejset rustfrit stål.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde, indsætningskar	480 mm
Bredde, indsætningskar	525 mm
Nominel spænding	400 V
Varmeeffekt	7500 W
Apparater, længde	935 mm
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	xtra ST 1600H
Vægt	93 kg
Rengøringskumme, højde	415 mm
Ultralyds-toppræstation	7200 W
Apparater, bredde	865 mm
Volumen	156,3 l
anbefalet arbejdsvolumen	133 l
Produkttype	Ultralydsrenser

Tilbehør

Indsætningskarxtra ST 160	082103 160
Lydbeskyttelsesdækselxtra ST 160	082105 160