



Ultralydsrensers Elmasonic xtra ST, Type: 250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082002 250
GTIN	4250004100367
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Elmasonic xtra ST er et ultralydsapparat til meget stærkt snavs og er særligt velegnet til de højeste belastninger inden for industriel rengøring.

- **2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs og 45 kHz til skånsom rengøring).**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensesbadet.**
- **Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.**
- **Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).**
- **Robust kar af svejset rustfrit stål.**

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, højde	485 mm
Energiforsyning	Med kabel
Bredde, indsætningskar	630 mm
Apparater, længde	1080 mm
Varmeeffekt	7500 W
Producentbetegnelse	xtra ST 2500H
Vægt	107 kg
Apparater, bredde	915 mm
Ultralyds-toppræstation	8000 W
Længde, indsætningskar	575 mm
Nominel spænding	400 V
Volumen	245,1 l
anbefalet arbejdsvolumen	215 l
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskarxtra ST 250	082103 250
Lydbeskyttelsesdækselxtra ST 250	082105 250