



## Ultralydsrensers Elmasonic xtra ST, Type: 50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082002 50
GTIN	4250004100336
Artikelklasse	04S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Elmasonic xtra ST er et ultralydsapparat til meget stærkt snavs og er særligt velegnet til de højeste belastninger inden for industriel rengøring.

- **2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs og 45 kHz til skånsom rengøring).**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensesbadet.**
- **Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.**
- **Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).**
- **Robust kar af svejset rustfrit stål.**

#### Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

#### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Ultralyds-toppræstation	2400 W
Apparater, længde	655 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Varmeeffekt	1400 W
Apparater, bredde	555 mm
Producentbetegnelse	xtra ST 500H
Længde, indsætningskar	255 mm
Vægt	45 kg
Rengøringskumme, højde	480 mm
Bredde, indsætningskar	230 mm
Volumen	48,7 l
anbefalet arbejdsvolumen	42 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Indsætningskarxtra ST 50	082103 50
Lydbeskyttelsesdækselxtra ST 50	082105 50