



## Ultralydsrensers Elmasonic xtra ST, Type: 60



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082002 60
GTIN	4250004100343
Artikelklasse	04S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Elmasonic xtra ST er et ultralydsapparat til meget stærkt snavs og er særligt velegnet til de højeste belastninger inden for industriel rengøring.

- **2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs og 45 kHz til skånsom rengøring).**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensesbadet.**
- **Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.**
- **Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).**
- **Robust kar af svejset rustfrit stål.**

#### Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

#### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den passende isætningskurv under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) og nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel findes under 088015 – 088019.

Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, højde	330 mm
Apparater, længde	825 mm
Nominel spænding	400 V
Apparater, bredde	595 mm
Energiforsyning	Med kabel
Længde, indsætningskar	415 mm
Bredde, indsætningskar	255 mm
Producentbetegnelse	xtra ST 600H
Varmeeffekt	1400 W
Vægt	55 kg
Ultralyds-toppræstation	3600 W
Volumen	56,3 l
anbefalet arbejdsvolumen	45 l
Produkttype	Ultralydsrensere

## Tilbehør

Lydbeskyttelsesdækselxtra ST 60	082105 60
Indsætningskarxtra ST 60	082103 60