



Ultralydsrensers Elmasonic Easy 1, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082003 1
GTIN	4250004100626
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrensere fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L); ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015 – 088019.

Teknisk beskrivelse

Apparater, længde	235 mm
Apparathøjde	200 mm
Rengøringskumme, højde	55 mm
Volumen	0,9 l
Vægt	2 kg
anbefalet arbejdsvolumen	0,7 l
Energiforsyning	Med kabel
Bredde, indsætningskar	70 mm
Varmeeffekt	60 W
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 1L
Kapacitet, rengøringskumme	1 l
Længde, indsætningskar	155 mm
Rengøringskumme, længde	185 mm
Apparater, bredde	135 mm
Rengøringskumme, bredde	80 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Nominel spænding	220 - 240 V
Produkttype	Ultralydsrensere

Tilbehør

Indsætningskar Easy 1	082102 1
-----------------------	----------