

**Mitutoyo****Digital 2D-højdemåler Linear Height, Type: 600FG****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 445395 600FG  |
| GTIN                | 4550501366380 |
| Artikelklasse       | 44B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Perfekt kombination af multifunktionalitet og optimal nøjagtighed i denne udstyrsklasse.**
- **Intuitiv betjening takket være selvforklarende menu, inklusive 21 sprog.**
- **8,4-tommers touchscreen med farvedisplay og baggrundsbelysning.**
- **Pneumatisk drevmekanisme.**
- **Automatisk forløb af indlærte delprogrammer.**
- **Fremragende visualisering af GO/±NG-tolerancevurderinger.**
- **Autonom drift med akku. Driftstid ca. 4 timer. Et 2. akku kan eftermonteres.**
- **DIGIMATIC-indgang til digitale måleure.**
- **DIGIMATIC-udgang til U-Wave eller printer.**
- **Udskriv måleresultater med bilagsprinter/Digimatic-printer nr. 498701 eller overfør dem trådløst til pc (via USB-kabel/USB-nøgle).**

Med håndtag til bedre håndtering af enheden.

**Leveringsomfang:**

Inkl. kugleføler Ø 5 mm med holder, kalibreringsblok (også til koniske følere), strømforsyning, 1× NiMH-akku og hætte.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fejlgrænse (L = målelængde i mm)     | $\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$ |
| Samlet højde                         | 996 mm                          |
| Vægt                                 | 26,1 kg                         |
| Batteritype                          | Nikkel-metalhydrid              |
| Maks. anvendelsesområde              | 0 - 972 mm                      |
| Udførelse                            | med håndtag                     |
| Serie                                | LH-600                          |
| Taltrinværdi kan omstilles           | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm  |
| Retvinklethedens-afvigelse (frontal) | 5 $\mu\text{m}$                 |
| Gentagelsesnøjagtighed niveau        | 0,4 $\mu\text{m}$               |
| Måleområde                           | 0 - 600 mm                      |
| Energiforsyning                      | Med kabel                       |
| Rethed                               | 4 $\mu\text{m}$                 |
| Metode til flytning af måleslæde     | pneumatisk                      |
| Antal medfølgende akkuer             | 1                               |
| Målekraft                            | 1 N                             |
| Norm                                 | Fabriksstandard                 |
| Reverserbar aflæsning                | mm / tomme                      |
| Displaydiagonal                      | 21,3 cm                         |
| Display med baggrundsbelysning       | ja                              |
| Interface                            | RS232C-interface                |
| Interface                            | Digimatic-interface             |
| Interface                            | USB-interface                   |
| Måleværktøj                          | digital                         |
| Produkttype                          | Højdemåler                      |

## Services

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 1000 mm | 024000 1000 |
|---|-------------|

DAkS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde  
1000 mm

024010 1000

### Tilbehør

Miniprocessor/ printer DP-1 VA Type DP1VA

498701 DP1VA