

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		