



## Momentnøgle sortiment „Safe-Torque A 2 sæt“ med 1/4 tomme bitholder og skala, Maks. moment: 12Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657776 12
GTIN	4013288223043
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding. Nem indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar fastlåsning ved opnåelse af skalaværdierne. Takket være finfortandingen med 72 tænder muliggør en lav returvinkel på 5°.

Med 1/4 tomme bitholder.

Sortiment med 23 dele inkl. momentnøgle Safe-Torque A 2.

#### Fordel:

**Torque Lock-funktion:** Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde med høje løsnemomenter og anvendelser med defineret drejevinkel.

#### Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige glidende udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier **ikke overskrides**.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Indhold:

Sekskantede topnøgleindsatser, 1/4 tomme: 1 stk. af hver 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 tomme bits til Phillips-skruer, skaft E 6,3: 1 stk. PH 2 (længde 50 mm)

1/4 tomme bit til indvendig sekskant, skaft E 6,3: 1 stk. af hver 2,5; 3; 4; 5; 6 (længde 50 mm)

1/4 tomme bits til Torx®, skaft E 6,3: 1 stk. af hver TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (længde 50 mm)

Adapter med 1/4 tomme C 6,3 6-kant-skaft: 1 stk. længde 25 mm

Momentnøgle Safe-Torque A 2: 1 stk. nr. 657774 str. 12

Opbevaring i: Tekstilboks

## Teknisk beskrivelse

Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	Safe-Torque
Samlet længde L	244 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Momentområde	2 - 9 lbfft
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Kalibrering	O3
Testprotokol	Producentens testrapport
Målemetode	Moment
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Maks. moment	12 cNm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Data, kan logges	nej
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Feedback	udløsning
Momentområde	2 - 12 Nm

Producentbetegnelse	Safe-Torque A 2 Set 1
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Drivprofil	6-kant-topnøgler
Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-13 mm
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------

## Tilbehør

Momentnøgle „Safe-Torque A 2” med 1/4 tomme bitholder og skala Maks. moment 12 Nm	657774 12
---	-----------