



## Slagskruetrækkersæt KK900, Antal dele: 19



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	673010 19
GTIN	4013288222176
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til løsning af vanskelige skrueforbindelser. Hammerslagsimpulsen omdannes til en drejebævegelse med et løsnemoment på cirka 25 Nm. Den kontinuerlige klinger sikrer tabsfri kraftoverførsel.

Til brug med specielt hærdede og ekstra seje bits med 1/4 tomme eksternt sekskantdrev.

#### Fordel:

Der kan skiftes mellem slag-nøgle- og skrue-trækkerfunktion efter behov.

#### Leveringsomfang:

Slagskruetrækker-Bit til Phillips, 70 mm: 1 stk. i hver str. PH1; PH2; PH3

Slagskruetrækker-Bit til Pozidriv, 70 mm: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2; PZ3

Slagskruetrækkerbit til sekskant, 70 mm: 1 stk. af hver 3; 4; 5; 6 mm

Slagskruetrækkerbit til Torx, 70 mm: 1 stk. i hver str. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Slagskruetrækkerbit til lige kær, 70 mm: Hver 1 stk. 4; 5,5; 6,5 mm

Slagskruetrækker-greb: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KK 900 Set 1
Antal skrue-trækkere	18

Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidrivskruetrækker
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Antal dele	19
Produkttype	Topnøgle