



Momentnøgle „Safe-Torque A 2“ med 1/4 tomme bitholder og skala, Maks. moment: 12Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657774 12
GTIN	4013288223036
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding. Nem indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar fastlåsning ved opnåelse af skalaværdierne. Takket være finfortandingen med 72 tænder muliggør en lav returvinkel på 5°.

Med 1/4 tomme bitholder.

Fordel:

Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde med høje løsnemomenter og anvendelser med defineret drejevinkel.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige glidende udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier **ikke overskrides**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	552 g
Maks. moment	12 Nm
Feedback	udløsning
Måleværktøj	Mekanisk
Momentområde	2 - 9 lbf·ft
Samlet længde L	244 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Producentbetegnelse	Safe-Torque A 2
Hovedhøjde h	23,7 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·ft
Målemetode	Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Momentområde	2 - 12 Nm
Data, kan logges	nej
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Serie	Safe-Torque
Skalaindelning 1 delstreg =	0,1 Nm
Kalibrering	O3
Hovedbredde b	31,6 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Display	analog
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Bitholder	D 6,3

Bitholder	F 6,3
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	ja
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgler

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------