



Momentnøgle „Safe-Torque A 1“ med 1/4 tomme firkantdrev og skala, Maks. moment: 12Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657770 12
GTIN	4013288223012
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding. Nem indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar fastlåsning ved opnåelse af skalaværdierne. Takket være finfortandingen med 72 tænder muliggør en lav returvinkel på 5°.

Med 1/4 tomme firkantdrev.

Fordel:

Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde med høje løsnemomenter og anvendelser med defineret drejevinkel.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige glidende udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier **ikke overskrides**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±10 %
Feedback	udløsning
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Producentbetegnelse	Safe-Torque A 1
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Maks. moment	12 Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O3
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Momentområde	2 - 12 Nm
Samlet længde L	244 mm
Display	analog
Målemetode	Moment
Testprotokol	Producentens testrapport
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Momentområde	2 - 9 lbfft
Hovedbredde b	31,6 mm
Hovedhøjde h	23,7 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Serie	Safe-Torque
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Vægt	553 g
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Drivfirkant	1/4 tommer

Slipperfunktion	ja
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgler

Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------