



Magasin-skruestrækkerholder og „Zyklop Pocket“ skralde med 1/4“ bits med skralde og magnet, Antal dele: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676635 13
GTIN	4013288221834
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt Zyklop-skraldenøgle med integreret bitmagasin. Den magnetiske direkte holder gør på samme tid 3/8" skraldenøglen til en bit skraldenøgle med 1/4" bit fatning. Det frit drejelige skraldehoved kan fastgøres i 5 definerede positioner. Den fintandede skralde har 72 tænder og en returvinkel på 5°.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C6,3 til Phillips: 1 stk. nr. 675520 i hver str. 1/25; 2/25

Bits, længde 25 mm, C6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 i hver str. 1/25; 2/25

Bits, længde 25 mm, C6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidrivskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere

Producentbetegnelse	8009 Zyklon Pocket Set 1
Hel længde	133 mm
Bitholder	D 6,3
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675520 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675520 2/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675540 1/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3BiTorsion Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675540 2/25