



## Bicycle Set 15 5 dele, Antal værktøjer: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

680703 5

GTIN

4013288222190

Artikelklasse

63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Det ultrakompakte og lette cykelværktøj med to 4-dobbelt bits og tre dækjern.

Fire forskellige skrueprofiler med kun én bit. En betydelig vægtbesparelse på over 50 %.

Takket være den enorme pladsbesparelse er Bicycle Set 15 yderst velegnet til mobil brug.

Funktionaliteten af de store profiler sikres af de små drevs sammenfjedring. Bitten har et

1/4 tommers sekskantet drev (Wera tilslutningsserie 1) og kan derfor også bruges med f.eks.

bitskralder og bit-håndholdere med Rapidaptor. Dækjernet 9504 har en 1/4 tomme holder til

fastgørelse af 1/4 tomme bits. Hvis de to dækjern 9504 er sat sammen, kan der anvendes en 4-

i-1-bit, hvilket gør dem til et skrueværktøj. Dækjernet 9505 er ventiludtager og udluftningsventil

på samme tid. Dækjern og 4-i-1-bits kan sættes sammen. Så alt er kompakt og sidder sikkert.

Mål: 140×70×25 mm

#### Beskrivelse:

- **Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbelt bit – kun én bit til fire forskellige skruestørrelser.**
- **Meget pladsbesparende og derfor velegnet til brug undervejs.**
- **Kompakt, sikker og meget enkel holder i Wera-dækjernene.**
- **Sekskantholderen på dækjernet tillader et moment på op til 10 Nm.**
- **Betydelige vægtbesparelser og bedre overblik over værktøjet, når de bruges på en cykeltur.**

#### Fordel:

- **Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbelt bit – kun én bit til fire forskellige skruestørrelser.**

- De glasfiberforstærkede dækjern i kunststof gør det muligt at løfte dækkene sikkert fra fælgen, uden at beskadige fælgen. Brug det ene dækjern til at løfte dækket op fra fælgen, hægt det fast i et eger, og brug det andet dækjern til at trække dækket af. De to dækjern kan clipses fast på hinanden og går derfor ikke tabt enkeltvis.
- Sekskantholderen på 1/4 tomme i dækjernet 9504 kan bruges til at holde 1/4 tomme bits. Dette gør det muligt at udføre lette skrueforbindelser.
- Dækjern 9505 kan bruges som ventiludtager til franske ventiler (Sclaverand) og som udluftningsventil til autoventiler.
- 4-i-1-bits 9506 og 9507 kan hver arbejde med fire forskellige skruestørrelser. Med 4-i-1-bitten 9506, fire store indvendige sekskantskruer (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), med 4-i-1 bit 9507, tre store indvendige sekskantskruer (2,5; 5,0; 6,0) og en stor TORX® skrue (TX 25). For at kunne bruge en større profil skal der konstant trykkes mod fjederkraften under skruningen, så den mindre profil forsænkes og den større profil kan sættes i.
- Hvis dækjernene 9504 er sat sammen, kan 4-i-1-bitsene sættes i 1/4 tomme holderen, hvilket gør dem til et skrueværktøj.
- 4-i-1-bitten clipses fat på dækjernene 9504. Dækjernet 9505 kan clipses på, så dækjernet og bitten udgør en kompakt enhed.

**Leveringsomfang:**

2× dækjern med bitholder, 105 mm.

1× dækjern med ventiludtager, 105 mm.

1× 4-i-1-bit til indvendig sekskant 3; 4; 5; 6 mm.

1× 4-i-1-bit til indvendig Torx® TX25 og indvendig sekskant 2,5; 5; 6 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	Bicycle Set 15
Antal dele	5
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Produkttype	Værktøjssortiment