

**Fiberskive Actirox AF 890 (CER), Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566443 80
GTIN	4018875585993
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

Toptype VSM Actirox AF 890 fiberskiver **med den højeste og mest aggressive slibeevne**. Kølrig slibning og perfekt standtid.

Kornstype: **100% geometrisk formet VSM keramik**korn med slibe-aktiv belægning (TOP SIZE).

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670.

Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Skive-Ø	125 mm
Serie	Actirox
Slibemiddel	Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Aluminium
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Fiberskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		