


**Fiberskive Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566449 60
GTIN	4018875584866
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

Toptype VSM Actirox AF 799 fiberskiver **med den højeste og mest aggressive slibeevne**. Kølrig slibning og perfekt standtid.

Korn type: **100% geometrisk formet VSM keramikkorn**.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670.

Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	180 mm
Korn	60
Serie	Actirox
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 180 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	Støbegods
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Fiberskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		