

uvex**Beskyttelseshjelm uvex pronamic alpine, Farve: ORANGE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097837 ORANGE
GTIN	4031101959900
Artikelklasse	04U

Beskrivelse**Udførelse:**

Denne sporty **multifunktionshjelm** forbinder kravene fra en industribeskyttelseshjelm med egenskaberne fra en klatrehjelm. Pronamic står for optimal beskyttelse (**protection**) og dynamik (**dynamic**). Komfortabel breddejustering ved hjælp af et gummibelagt drejehjul. Gradvis indstilling af interiøret giver en optimal pasform. Store ventilationsåbninger på siden af hjelmen. Omfattende monteringslementer til hjelmtilbehør, som f.eks. ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesbriller og pandelampe. Let og slidstærk hjelmskål af ABS. Kuldebestandig **ned til -30°C**.

- **4-punkts bånd med sele**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **PU-svedbånd**
- **Lavere nakkestykke**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Vedligeholdelse, stilladser, serviceteknik, montage, højdeopgaver og redningsarbejde.

Norm:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Teknisk beskrivelse

Farve	orange
Størrelse	53 - 63 cm
Viddergulering	Drejelukning
Vægt	490 g
Producentbetegnelse	pronamic alpine hi-viz orange
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Materiale, hjelmskal	ABS
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 12492
Produkttype	Beskyttelseshjelm