

metabo**Batteridrevet borehammer med LiHD batteri KHLTXBL28Q****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftpakke til hammerboring.**

Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontaktryk. **Metabo Quick:** hurtigt og værktøjsfrit skift af borepatronen.

Kombinationshammer med 3 funktioner: **Borehammer, boring og mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.**
- **Ekstremt let og praktisk batterihammer med integreret sugeflade.**
- **Maksimal borydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.**
- **Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 28 (tilbehør).**
- **Valgfri reduktion af omdrejningstal og slagenergi til arbejde i blødere materialer.**
- **Elektronisk softstart for præcis forboring.**
- **LED-arbejdsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusiv 2× batteri, lader og MetaBOX.

Inklusiv ekstra håndtag og boreddybdestop. Inklusive holder til hammeren og hurtigspændeborepatron.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Værktøjsholder, form	SDS Plus
Maks. spiralbor-Ø i beton	28 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	3,4 kg
Producentbetegnelse	KH 18 LTX BL 28 Q
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Slagenergi	3 J
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Emballage	Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. slagtal	4470 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1000 min ⁻¹
Produkttype	Borehammer