

metabo**Batteridrevet borehammer uden batteri, Type: KHLTXBL28Q****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftpakke til hammerboring.**

Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontaktryk. **Metabo Quick:** hurtigt og værktøjsfrit skift af borepatronen.

Kombinationshammer med 3 funktioner: **Borehammer, boring og mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
- **Sikkerhedskobling:** mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.
- Ekstremt let og praktisk batterihammer med integreret sugeflade.
- **Maksimal borydeevne, effektivitet og levetid** takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.
- **Støvfri boring med kompakt støvudsugning ISA 28 (tilbehør).**
- **Metabo VibraTech (MVT):** skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.
- **Valgfri reduktion af omdrejningstal og slagenergi** til arbejde i blødere materialer.
- **Elektronisk softstart** for præcis forboring.
- **LED-arbejdsbelysning:** for optimalt udsyn til borestedet.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader.

Inklusiv ekstra håndtag og boreddybdestop. Inklusive holder til hammeren og hurtigspændeborepatron.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. slagtal	4470 min ⁻¹
Producentbetegnelse	KH 18 LTX BL 28 Q
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, form	SDS Plus
Vægt uden batteri	3,4 kg
Maks. spiralbor-Ø i beton	28 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Slagenergi	3 J
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1000 min ⁻¹
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Borehammer