

metabo**Batteridrevet borehammer uden batteri, Type: KHLTXBL24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftpakke til hammerboring.**

Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontaktryk. Kombinationshammer med 3 funktioner: **Borehammer, boring og mejsling.**

- **Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.**
- **Meget let, kompakt batteri-hammer med børsteløs motor til i alle arbejdsstillinger.**
- **Maksimal borydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.**
- **Støvfri boring takket være ekstern støvudsugning ESA plus.**
- **Elektronisk softstart for præcis forboring.**
- **LED-arbejdsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader.
Inklusiv ekstra håndtag og boreddybdestop.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KH 18 LTX BL 24
Batterispænding	18 V
Slagenergi	2,2 J
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. slagtal	4750 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Vægt uden batteri	2,7 kg
Værktøjsholder, form	SDS Plus
Tomgangsomdrejningstal	0 - 1280 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	24 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Produkttype	Borehammer