

metabo**Batteridrevet slagboremaskine med Li-Ion batteri BHLTX16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftpakke til hammerboring.**

Borehammeren har en højtydende slagmekanisme med en præcis pneumatisk slagmekanisme, der genererer stød med maksimal slagenergi med minimalt kontaktryk. Borehammer med 2 funktioner: **Borehammer og boring.**

- **Metabo VibraTech (MVT): skånsomt arbejde, der ikke gør dig træt selv ved kontinuerlig brug.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Elektronisk sikkerhedsstop af motoren, når værktøjet er blokeret. For et sikkert arbejde.**
- **Meget let, kompakt batteridrevet slagboremaskine med børsteløs motor til brug i alle arbejdsstillinger.**
- **Maksimal boreydeevne, effektivitet og levetid takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme.**
- **LED-arbejdsbelysning: for optimalt udsyn til borestedet.**

Fordel:**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusiv 2x batteri, lader og MetaBOX.
Inklusiv ekstra håndtag og boreddybdestop.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Metabox
Maks. spiralbor-Ø i træ	20 mm
Tomgangsomdrejningstal	0 - 730 min ⁻¹
Slagenergi	1,3 J
Akku-kapacitet	2 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	1,6 kg
Batteritype	Lithium-ion
Vægt inklusive akku	2 kg
Producentbetegnelse	BH 18 LTX BL 16
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, form	SDS Plus
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Maks. slagtal	5250 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Produkttype	Borehammer