

metabo**Batteridrevet vinkelsliber med batteri, Type: WL9-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust 18 V-vinkelsliber med stærk motor og slankt design.

- **Metabo Quick til værktøjsfrit skiveskift med hurtigspændemøtrik.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af skriven - giver høj beskyttelse af brugeren.**
- **Elektronisk blød start til jævn opstart.**
- **Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter udskiftning af batteri.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusiv batteri, lader og metaBOX. Inkluderer beskyttelseshætte, støtteflange, hurtigspændemøtrik, ekstra greb og 3 x Li-Power-batterier.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	W 18 L 9-125 Quick
---------------------	--------------------

Antal medfølgende akkuer	3
Vægt uden batteri	1,6 kg
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	2,3 kg
Dødemandskontakt	nej
Emballage	Metabox
Blød opstart	ja
Batteritype	Lithium-ion
Vægt inklusive akku	2,3 kg
Kickbackstop	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Akku-kapacitet	4 Ah
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Overbelastningssikring	ja
Produkttype	Vinkelslibere

Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55