

**metabo****Batteridrevet vinkelsliber med batteri, Type: WVBLT11125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hastighedsindstillelig, børsteløs 18 V-vinkelsliber med maksimal effektivitet.

- **Batteripakken kan drejes i trin på 90°.**
- **Hurtigt bremsesystem og sikkerhedskobling.**
- **M-QUICK-system til værktøjsfrit skiveskift.**
- **Hurtigt bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Bremseskiven stopper inden for 1 sekund efter slukning.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet - for maksimal beskyttelse af brugeren.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Aftageligt støvfilter beskytter motoren mod grove partikler.**

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusiv batteri, lader og metaBOX. Inkluderer beskyttelsesdæksel, støtteflange, M-Quick spændemøtrik, ekstra greb, støvbeskyttelsesfilter og 2× LiHD-batterier.

**Bemærk:**

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Blød opstart	ja
Dødemandskontakt	nej
Genstartsspærre	ja
Maks. vibration iht. EN	8 m/s <sup>2</sup>
Vægt uden batteri	1,8 kg
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Motorkonstruktion	børsteløs
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	2800 - 10000 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Vægt	2,8 kg
Kickbackstop	ja
Emballage	Metabox
Vægt inklusive akku	2,8 kg
Producentbetegnelse	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Batterispænding	18 V
Overbelastningssikring	ja
Maks. skæredybde	27 mm
Maks. skive-Ø	125 mm
Produkttype	Vinkelslibere

## Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
--	----------

Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2