

metabo**Batteridrevet vinkelsliber med batteri, Type: WLT11-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Børsteløs 18 V-vinkelsliber med den højeste effektivitet, stærk som en kablet 1100 W-enhed.

- **Batteripakken kan drejes i trin på 90°.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Vedligeholdelsesfri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndtering.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Metabo S-automatic mekaniske sikkerhedskoblinger: minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres, til det laveste niveau på markedet - for maksimal beskyttelse af brugeren.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusiv batteri, lader og metaBOX. Inkluderer beskyttelsesdæksel, støtteflange, låseskive, ekstra greb, spændenøgle og 2 x Li-Power-batterier.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Vægt	2,5 kg
Maks. skive-Ø	125 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt inklusive akku	2,5 kg
Dødemandskontakt	nej
Vægt uden batteri	1,8 kg
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde	27 mm
Overbelastningssikring	ja
Batteritype	Lithium-ion
Genstartsspærre	ja
Kickbackstop	ja
Akku-kapacitet	4 Ah
Motorkonstruktion	børsteløs
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Emballage	Metabox
Blød opstart	ja
Producentbetegnelse	W 18 LT BL 11-125
Maks. vibration iht. EN	8 m/s ²
Produkttype	Vinkelslibere

Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4

