

**metabo****Vinkelslibere, Type: WEPBA19125**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Artikelklasse	03D

## Beskrivelse

### Udførelse:

#### Du definerer grænsen - ikke din maskine.

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Udstyret til industriel brug med kraftige 1.900 watt og M-Brush-teknologi (**servicefrie kulbørster med 3-dobbelt levetid til hele maskinens levetid**) udstyret til industriel anvendelse.

- **Integreret balanceaksel til bilen giver op til 50 % færre vibrationer i håndarmen, længere levetid for maskinen og op til dobbelt så lang levetid til slibeskive.**
- **Ergonomisk paddel-kontakt med dødmandsfunktion.**
- **Det hurtigste bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Den patenterede mekaniske skivebremse stopper disken inden for 2 sekunder, når den slukkes, selv i tilfælde af strømsvigt.**
- **Ståløje til sikring af arbejde i store højder.**
- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb og spændenøgle.

**Teknisk beskrivelse**

Tilslutningsgevind	M14
Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	WEPBA 19-125 Q DS
Energiforsyning	Med kabel
Blød opstart	ja
Vægt	2,7 kg
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Effektforbrug	1900 W
Maks. skive-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Kabellængde	4 m
Tomgangsomedrejningstal	11000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelslibere