

**metabo****Vinkelslibere, Type: W850-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Du definerer grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. **Praktisk, kompakt vinkelsliber** til let arbejde.

- **Kraftig motor med god overbelastningskapacitet.**
- **Genstart beskyttelsen efter strømafbrydelse.**
- **Robust, universal og økonomisk: Kraftig vinkelsliber til enhver anvendelse.**
- **Beskyttelseshætte med vridsikring.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb og spændenøgle.

**Teknisk beskrivelse**

Effektforbrug	850 W
Tilslutningsgevind	M14
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	1,8 kg
Kabellængde	2,5 m
Bemærk	Genstartsbeskyttelse
Genstartsspærre	ja

Producentbetegnelse	W 850-125
Energiforsyning	Med kabel
Tomgangsomdrejningstal	11500 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelslibere