

metabo**Vinkelslibere, Type: WEPBA24230**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Artikelklasse	03D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig 230 mm vinkelsliber med Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse, der giver lang levetid:

- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af skriven – giver høj beskyttelse af brugeren.**
- **Elektronisk beskyttelse mod overbelastning og genstart.**

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, ekstra greb, hurtigspændemøtrik.

Effektforbrug: 2400 W

Tomgangsomedrejningstal: 6600 min⁻¹

Moment: 17 Nm

Tilslutningsgevind: M14

Maks. skive-Ø: 230 mm

Vægt: 6,2 kg

Teknisk beskrivelse

Kabellængde	4 m
Kickbackstop	ja
Blød opstart	ja
Dødemandskontakt	ja
Vægt	6,2 kg

Maks. skive-Ø	230 mm
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2400 W
Genstartsspærre	ja
Moment	17 Nm
Tilslutningsgevind	M14
Energiforsyning	Med kabel
Tomgangsomedrejningstal	6600 min ⁻¹
Nominel spænding	240 V
Produkttype	Vinkelslibere