

metabo**Vinkelslibere, Type: WE26-230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig 230 mm vinkelsliber med Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse, der giver lang levetid:

- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af skriven – giver høj beskyttelse af brugeren.**
- **Elektronisk beskyttelse mod overbelastning og genstart.**

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, ekstra greb, hurtigspændemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	230 mm
Genstartsspærre	ja
Maks. vibration iht. EN	6,4 m/s ²
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Blød opstart	ja
Vægt	6,3 kg
Effektforbrug	2600 W
Maks. skæredybde	65 mm
Producentbetegnelse	WE 26-230 MVT Quick

Energiforsyning	Med kabel
Bemærk	Blød opstart
Bemærk	Genstartsbeskyttelse
Produkttype	Vinkelslibere