

metabo**Vinkelslibere Fladt hoved, Type: WEF15-125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Du sætter grænsen - ikke din maskine.**

Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse. Højtydende vinkelsliber med **fladt hoved** til hurtigt arbejde i skarpe vinkler på op til 43° og områder, der er svære at nå.

- **Konstrueret til at fjerne svejseslagge, rust eller maling i rammekonstruktioner med lidt plads og arbejde i anstrengende positioner.**
- **Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.**
- **Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.**
- **Konstant omdrejningstal under belastning.**
- **Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.**
- **Metabo Quick til værktøjsfrit skiveskift med hurtigspændemøtrik.**
- **Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.**
- **Ekstra greb Metabo VibraTech (MVT) til vibrationsdæmpning for at beskytte helbredet.**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra greb og spændenøgle.

Teknisk beskrivelse

Kickbackstop	ja
Energiforsyning	Med kabel
Maks. skive-Ø	125 mm
Blød opstart	ja
Tilslutningsgevind	M14
Kabellængde	4 m
Effektforbrug	1550 W
Genstartsspærre	ja
Vægt	2,7 kg
Producentbetegnelse	WEF 15-125 Quick
Bemærk	Hurtigskiftesystem
Tomgangsomedrejningstal	11000 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelslibere