

**metabo****Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: SB18LBL**

## Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 070121 SB18LBL |
| GTIN                | 4007430337597  |
| Artikelklasse       | 03D            |

## Beskrivelse

### Udførelse:

#### **Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og tottrins-gearkasse.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltkrog giver endnu mere komfort under arbejdet. Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

- **Batteridrevet slagboremaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.**
- **Slagborefunktion til boring i murværk.**
- **Integreret LED-arbejdslys med efterlysende funktion giver optimal lysstyrke i arbejdsområdet.**
- **Med praktisk bæltkrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**

### Fordel:

#### **100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

**Leveringsomfang:**

Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2× Li-Ion-batterier, lader og metaBox.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

---

**Teknisk beskrivelse**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Emballage                                   | Metabox                 |
| Typisk anvendelse                           | Medium                  |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V           |
| Maks. slagtal                               | 26000 min <sup>-1</sup> |
| Maks. spiralbor-Ø i træ                     | 32 mm                   |
| Producentbetegnelse                         | SB 18 L BL              |
| Maks. moment, blød                          | 25 Nm                   |
| Maks. spiralbor-Ø i stål                    | 13 mm                   |
| Batterispænding                             | 18 V                    |
| Hurtigspændepatron, spændeområde            | 1,5 mm                  |
| Energiforsyning                             | Akkudrevet              |
| Batteritype                                 | Lithium-ion             |
| Tomgangsomdrejningstal                      | 0 - 550                 |
| Tomgangsomdrejningstal                      | 0 - 1850                |
| Vægt inklusive akku                         | 1,4 kg                  |
| Maks. moment, hård                          | 60 Nm                   |
| Antal medfølgende akkuer                    | 2                       |
| Vægt uden batteri                           | 0,9 kg                  |
| Akku-kapacitet                              | 2 Ah                    |
| Maks. spiralbor-Ø i beton                   | 10 mm                   |
| Motorkonstruktion                           | børsteløs               |
| Produkttype                                 | Slagbore-/skruemaskine  |

