

**metabo****Akku-bore-/skruemaskine uden akku, Type: BSLTBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-systemet sparer en masse tid**, når der ofte skiftes mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscyklusser.

Yderligere detaljer som f.eks. den lyse **LED-arbejdslampe** og den praktiske **bæltkrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Børsteløs bore-/skruemaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.**
- **Unik Metabo børsteløs motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skruring.**
- **Integreret LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.**
- **Med praktisk bæltkrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**
- **LiHD-batteripakke giver ultimativ ydeevne, ultralang levetid og holdbarhed.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigudskiftningspatron, uden batteri og lader.

**Bemærk:**

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Vægt uden batteri	1,2 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Typisk anvendelse	Strong
Batterispænding	18 V
Tomgangsomedrejningstal	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomedrejningstal	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Maks. moment, hård	75 Nm
Vægt inklusive akku	1,6 kg
Maks. moment, blød	34 Nm
Emballage	Metabox
Motorkonstruktion	børsteløs
Producentbetegnelse	BS 18 LT BL
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, uden batteri, spændeområde 1,5-13 med hurtig borepatron

---

**Tilbehør**

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55