

**Akku-bore-/skruemaskine med LiHD-akku, Type: BSLTBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-System sparer masser af tid**, når der skiftes hyppigt mellem boring og skrining. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare **LED-arbejdslys** og den praktiske **bæltekrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Børsteløs bore-/skruemaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.**
- **Unik Metabo børsteløs motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skrining.**
- **Integreret LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.**
- **Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**
- **LiHD-batteripakke giver ultimativ ydeevne, ultralang levetid og holdbarhed.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron, 2x LiHD-akkuer, ladere og metaBOX.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

---

**Teknisk beskrivelse**

Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	1,2 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Tomgangsomdrejningstal	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomdrejningstal	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, blød	34 Nm
Motorkonstruktion	børsteløs
Producentbetegnelse	BS 18 LT BL
Typisk anvendelse	Strong
Vægt inklusive akku	1,8 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Maks. moment, hård	75 Nm
Emballage	Metabox
Akku-kapacitet	4 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V

USP2

Børsteløs motor, med 2  
batterier, spændeområde  
1,5-13 med hurtig borepatron

---

## Tilbehør

Batterilader Type ASC55-8	073890 ASC55-8
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55