



Beskyttelseshjelm EVO® 3, Farve: YELLOW



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Artikelklasse	09W

Beskrivelse

Udførelse:

Industrisikkerhedshjelmen **EVO® 3** kombinerer fremragende beskyttelse, takket være den kraftige indvendige skal, med en lang række komfortable egenskaber. Takket være den **lavtsiddende rem i nakken** sidder hjelmet specielt godt fast. **6-punkts-båndsystemet** kan tilpasses i dybden og sikrer **optimal pasform. Ventilation i siden og bagpå** giver optimal luftcirkulation inde i skallen, hvilket reducerer temperaturen i hjelmen med gennemsnitligt 2-3 grader. Med behageligt, funktionelt **Chamlon™-svedbånd af bomuld**. Middel skyggelængde. Med stort område til placering af logoer og markeringer.

- **6-punkts bånd med sele**
- **Med drejelukning**
- **Integreret ventilationssystem**

Norm:

DIN EN 397

Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C

Materiale, hjelmskal: HDPE

Vidderegulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 64 cm

Vægt: 372 g

Teknisk beskrivelse

Viddereregulering	Drejelukning
Farve	gul
Vægt	372 g
Størrelse	53 - 64 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Materiale, hjelmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm