

**TMSERROR, Type: GBH18V24C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

18-V-batteri-borehammer med **SDS-plus-værktøjsholder** og børsteløs motor.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.**

Batteridrevet borehammer med integreret Bluetooth Connectivity-modul.

- **KickBack Control og Vibration Control.**
- **Brugergrænseflade til valg af værktøjstilstand (Auto/Favorit).**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 18 V / 5,0 Ah Li-ion-batteri, lader, 1/1 L-BOXX-indsats til apparatet og laderen og L-BOXX.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	GBH 18V-24 C

Maks. vibration iht. EN	16 m/s ²
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. slagtal	4350 min ⁻¹
Vægt	2,9 kg
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. spiralbor-Ø i beton	24 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Slagenergi	2,4 J
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
--	------------