

HEDI

Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 50R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081104 50R
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

- **7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.**
- **Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.**
- **Enkel vægmontering mulig.**

Til kortvarig anvendelse udendørs.: Godkendt til kortvarig anvendelse udendørs.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Nominal spænding	250 V
Nominal effekt, rullet ud	3500 (16 A) W

Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Kabellængde	50 m
Energiforsyning	Med kabel
Kabelopbygning	3G1,5
Antal stikkontakter	3
Materiale, hus	Kunststof
Kabelfarve	sort
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Materiale, kabel	gummi
Kabelklasse	H05RR-F
Produkttype	Kabeltromle