



Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659956 200
GTIN	7610733291687
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	144 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Feedback	udløsning
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Vægt	113 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Momentområde	0,4 - 2 Nm

Data, kan logges	nej
Tilspændingsretning	Højrespænding
Måleværktøj	Mekanisk
Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Maks. moment	200 cNm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Momentområde	40 - 200 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Drejningsmoment
Bitholder	D 6,3
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Kalibrering	O1
Display	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------