



Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659957 200
GTIN	7610733291700
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 - 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Måleværktøj	Mekanisk
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Testprotokol	Producentens testrapport
Målemetode	Moment

Kalibrering	O1
Norm	DIN EN ISO 6789
Maks. moment	200 cNm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Momentområde	0,4 - 2 Nm
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Data, kan logges	nej
Samlet længde L	124 mm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	40 - 200 cNm
Feedback	udløsning
Display	analog
Passende skifteklinger	6 mm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------