



Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659957 500
GTIN	7610733291717
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning. Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 - 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Momentområde	1 - 5 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Drejningsmoment

Display	analog
Maks. moment	500 cNm
Momentområde	100 - 500 cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Data, kan logges	nej
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Måleværktøj	Mekanisk
Kalibrering	O1
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Feedback	udløsning
Testprotokol	Producentens testrapport
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Samlet længde L	124 mm
Passende skifteklinger	6 mm
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------