



## Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 50cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659956 50
GTIN	7610733291670
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftskraft** med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

**Bitholder med magnet** til at holde C 6,3-bits.

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	O1
Feedback	udløsning
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Display	analog
Målemetode	Drejningsmoment
Maks. moment	50 cNm

Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Data, kan logges	nej
Vægt	71 g
Bitholder	D 6,3
Måleværktøj	Mekanisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	1 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Samlet længde L	126 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	10 - 50 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------