



Momentskruetrækker med skala, D 6,3-bitholder, Maks. moment: 500cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659956 500
GTIN	7610733291694
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.

Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Testprotokol	Producentens testrapport
Momentområde	1 - 5 Nm
Vægt	119 g
Måleværktøj	Mekanisk
Bitholder	D 6,3
Data, kan logges	nej
Kalibrering	O1

Momentområde	100 - 500 cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Tilspændingsretning	Højrespænding
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Feedback	udløsning
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Målemetode	Moment
Samlet længde L	144 mm
Maks. moment	500 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------