

**Garant****Vandpumpetang med klik-finjustering, sort, Hel længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	706001 300
GTIN	4067263031468
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemstukket ledbolt med beskyttelse mod at klemme fingrene. **Stop finjusteringen** ved at trykke på en fjederbelastet knap, som også muliggør hurtig justering direkte på emnet. Takkede, fortandede gribebakker, selvklemmende. Derudover er der yderligere modsat rettet fortanding i gabet for at kunne tage hårdt fat. Manganfosfateret overflade, polerede bakker. Ergonomisk udformede ben med skridsikkert plastovertræk.

**Norm:****DIN ISO 8976****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde for rør	2,3/4 tommer
Spændvidde for sekskant	60 mm
Hel længde	300 mm
Antal trin, finindstilling	30
Overflade	manganfosfateret overflade, polerede kæber
Norm	DIN ISO 8976
Udførelse, kæber	fortandede gribekæber med kærve
Materiale	Krom-vanadium-stål

gnistfri	nej
Lynindstilling	ja
Mulighed for klik-finjustering	ja
Automatisk fastgørelse	ja
Klembeskyttelse	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang