

Garant**Topnøglesæt med 2K-Haptoprene-skaft, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 622156 8 |
| GTIN | 4067263046615 |
| Artikelklasse | 61C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. **Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

Indhold:

1 topnøgle nr. 622152 af hver: Str. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Antal nøgler | 8 |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgler |
| Form, greb | ergonomisk, lige |
| Materiale, skaft | 2K-Haptoprene |
| Materiale, klinge | Krom-vanadium-stål |
| Overflade, klinge | forniklet og forkromet |
| Klinge og skaft, aftagelige | nej |
| med forlængerklunge(r) | nej |

Produkttype

Topnøgle

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 5 mm | 622152 5 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 5,5 mm | 622152 5,5 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 6 mm | 622152 6 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 7 mm | 622152 7 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 8 mm | 622152 8 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 9 mm | 622152 9 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 10 mm | 622152 10 |
| Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft Nøglestørrelse 13 mm | 622152 13 |