

Garant**GARANT Softcut® HSI smal skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
160/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214857 160/14
GTIN	4045197553508
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed. Til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Grاتفri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Reducer ved $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p \text{ maks}}$ til 6 mm.

Til præcise 90°-hjørner vælg venligst $a_p = 8$ mm.

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod urets retning)**.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	10 mm
Holdeboring-Ø	40 mm

passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skær-Ø D_c	160 mm
Antal skær Z	14
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP